

Rozwiążanie mechaniczne transformatora na kształtcie EI w obudowie zalanego żywicą


Catalogue card KK .../EI - 2/4 Mechanical solution transformer on EI core in epoxy resin encapsulated

Katalogkarte KK /EI - 2/4 Mechanische Auflösung der Transformator Aufbinden auf Formstück EI in dem Gehäuse mit Harz beklebt

Каталоговая карта KK /EI - 2/4 Механические решения трансформатора на сердечнике EI

Katalogový list KK /EI - 2/4 Mechanické řešení transformátoru na tvarovce EI v krytu zalévaném pryskyřicí

Каталожна листовка KK /EI - 2/4 Механическо решение трансформатора с керамичната сърцевина EI в корпусите запечатани със смола



* - maksymalna moc dla pracy przerwy - np: 30minut pracy / 120minut przerwy

* - maximum power for discontinuous work - for example 30 minutes of work / 120 minutes of stand-by

* - Maximale Stärke für die Pause-Arbeit - zum Beispiel: 30 Minuten Arbeit / 120 Minuten Pause

* - максимальная мощность для перерывного режима работы на пример 30 минут работы / 120 минут перерыва

* - максимална мощь за непрекъснат цикъл: примерно : 30 минути работа/120 минути пауза

Karta katalogowa Catalogue card Katalogkarte Каталоговая карта Katalogový list Каталожна листовка	Typ rdzenia Type of core Typ der Kern Тип сердечника Typ jádra Тип сърцевината	Moc max /moc stała Power Kraft Мощность Výkon Мощ	Wymiary Dimensions Ausmaße Размеры Rozměry Размеры												Typ końcówek Type of pin Typ die Schlässe Тип штифта Typ koncovky Тип накрайника	Masa Weight Masse Масса Hmotnost Маса
			a	b	c	c1	c2	d	d1	d2	d3	d4	e	L		
			VA	mm												
KK 48/EI 21-2/4	EI 48/16,8	12* / 12	53,2	60,5	63,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300-021-11	0,45
KK 48/EI 22-2/4	EI 48/20,5	19* / 17	53,2	60,5	63,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300-021-11	0,55
KK 54/EI 15-2/4	EI 54/18,8	22* / 20	59,1	63,6	69,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300-021-11	0,55
KK 54/EI 16-2/4	EI 54/23	27* / 25	59,1	63,6	69,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300-021-11	0,7
KK 60/EI 33-2/4	EI 60/21	35* / 30	65,6	66,5	78,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300-021-11	0,6
KK 60/EI 34-2/4	EI 60/25,5	38* / 35	65,6	66,5	78,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300-021-11	0,75
KK 60/EI 35-2/4	EI 60/30,5	52* / 45	65,6	66,5	78,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300-021-11	0,9
KK 66/EI 40-2/4	EI 66/30	65* / 55	71,6	69,5	84,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300-021-11	0,9
KK 66/EI 41-2/4	EI 66/34,7	70* / 65	71,6	69,5	84,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300-021-11	1,0
KK 78/EI 12-2/4	EI 78/27,5	94* / 75	84,1	76,2	93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300-021-11	1,3
KK 78/EI 13-2/4	EI 78/40,5	135* / 105	84,1	76,2	93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300-021-11	1,7